

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKJELLEMZŐK

Állítható szélesség	73 cm – 116.5 cm
Állítható magasság	37 cm – 71 cm
Teljes szett súlya	~ 2.28 kg
Váz anyaga	alumínium
Bottartó adapterek száma	4 db / keresztartó
Adapter rögzítése	4 db fix pontos
Keresztartó magassága	állítható
Rögzítések típusa	műanyag bütykös kar
Tartóláb típusa	4 db normál / 4 db teleszkópos

ELŐKÉSZÜLET

Az összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden elem hiánytalanul megvan. A hordtáskának tartalmaznia kell: 1db rod pod vázat (A), 4 db teleszkópos leszúró lábat (B), 4 db normál leszúró lábat (C) és 2 db keresztartót (D). Amennyiben alkatrészhiányt észlel vagy olyan sérült elemet fedez fel, ami a termék funkciójának betöltését részben vagy teljes egészében akadályozza, kérjük mielőbb vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel az útmutatóban található elérhetőségek egyikén!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a rod pod vázat a hordtáskából.
2. Mielőtt kihajtana egy tartólábat, kissé csavarja ki (1), hogy meglazuljon. Ha nem lazítja ki a lábak tövében lévő csavart, kihajtáskor beakadhat más részekbe és a termék megrongálódhat. Ne erőltesse!
3. Hajtsa ki a váz tartólábát (2). A láb 3 különböző szögben rögzíthető (P1, P2, P3). Állítsa a lábat a kívánt pozícióba és csavarja be (3).
4. A rod pod magasságát, illetve dőlés szögét megváltoztathatja a tartólábak azonos vagy eltérő hosszúságúra állításával. Oldja ki a lábon található bütykös kart (4). Állítsa be a kívánt hosszúságot (5), majd rögzítse a lábat a bütykös kar ütközésig történő visszahajtásával (6).
5. A rod pod hosszúsága állítható. Ez bizonyos helyzetekben szükséges lehet, hogy nagyobb stabilitást nyerjünk. A váz hosszanti elemén oldja ki a szorítógyűrűt (7). Állítsa be a kívánt hosszt (8), majd rögzítse a szorítógyűrű visszacsavarozásával (9).
6. Csavarja be a keresztartó elembe a rudakat (10).
7. Oldja ki a váz végén található bütykös karokat (11). Helyezze a keresztartóra szerelt rudakat a karok melletti nyílásokba (12). Állítsa be a kívánt magasságot, majd rögzítse a bütykös kar ütközésig történő visszahajtásával (13).
8. A rod pod készen áll az opcionális elemek felszerelésére (14)(kapásjelző, botvilla, bottartó tölcser).

VARIÁLHATÓ ELEMELK

A rod pod vázára alapesetben 4 db teleszkópos láb van felszerelve. A lábak rögzítése ki- és becsavarozással szabályozható, de teljes kicsavarozással akár le is szerelhető teljesen (15). Ebben az esetben lehetőség nyílik a normál leszúró láb felhelyezésére (16). A keresztartó elemeknél pedig a teleszkópos leszúró láb szerelhető fel (17). A leszúró lábak azonos átmérőjének köszönhetően a teleszkópos láb is bele fog illeszkedni a váz két végén található nyílásokba.

Így a váz magassága alacsonyan fog elhelyezkedni, míg a keresztartó elemek magassága szélesebb határok között változtatható.